

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Vasen, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16HPmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320106 40/16HP
GTIN	2050002062962
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	40 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Sopiva kääntöterä	16E..
Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Terän koko	16HP
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin