

Garant**Käsinepari MASTER FIT ESD, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094304 7
GTIN	4062406745622
Tuoteluokka	01H

Kuvaus**Malli:**

MASTER FIT -asennuskäsineet. Innovatiivinen vesipohjainen PU-nitriilipinnoite täyttää tiukimmatkin tarkkuutta, joustavuutta ja sormituntumaa koskevat vaatimukset kuivissa työympäristöissä. Kämmenten sisäpuolen hienorakenteinen pinta monimutkaisen työstöprosessin tuloksena. **Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa**, joten älypuhelimia ja muita kosketusnäyttöjä voi käyttää käsineitä riisumatta. Pitkä käyttöikä suuren hankauksenkeston ansiosta. DMF-vapaa ja Öko-Tex®-sertifioitu.

Suojaa sähköstaattiselta varaukselta.

Standardi:

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Huomautus:

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	MASTER FIT
Käsineen koko	7
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
EN 388	4131X
Rungon materiaali	Lycra® / polyamidi
Pinnoitus	nitriili/PU
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	sininen / musta
Tuotetyyppi	ESD-käsineet