

**Garant****Käsinepari MASTER FIT ESD, Käsineen koko: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094304 6
GTIN	4062406742393
Tuoteluokka	01H

**Kuvaus****Malli:**

**MASTER FIT -asennuskäsineet.** Innovatiivinen vesipohjainen PU-nitriilipinnoite täyttää tiukimmatkin tarkkuutta, joustavuutta ja sormituntumaa koskevat vaatimukset kuivissa työympäristöissä. Kämmenten sisäpuolen hienorakenteinen pinta monimutkaisen työstöprosessin tuloksena. **Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa**, joten älypuhelimia ja muita kosketusnäyttöjä voi käyttää käsineitä riisumatta. Pitkä käyttöikä suuren hankauksenkeston ansiosta. DMF-vapaa ja Öko-Tex®-sertifioitu.

**Suojaa sähköstaattiselta varaukselta.**

**Standardi:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

**Huomautus:**

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	6
Sarja	MASTER FIT
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
EN 388	4131X
Rungon materiaali	Lycra® / polyamidi
Pinnoitus	nitriili/PU
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	sininen / musta
Tuotetyyppi	ESD-käsineet