




Lohkoleukasarja 3 osaa, Teräs, Istukkatyypille: 250



Tilaustiedot

Tilausnumero	313738 250
GTIN	4060576180243
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Käyttö:

Kokonaisvaltainen, vääristämätön kiristys.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Korkeus H	80 mm
Uraleveys D	16 mm
Leveys B	180 mm
Pituus L	80 mm
Reikäväli b	30 mm

Reikäväli a	30 mm
Istukkatyypille	250 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka