



Kompakti kulmahiomakone, Tyyppi: 7222816



Tilaustiedot

Tilausnumero	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

FEIN – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.

- Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
- Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistymissuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
- Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
- Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri, avain.

Valmistajamerkintä: CG17-125

Tehonkulutus: 1700 W

Enimmäiskierrosluku: 11500 min⁻¹

Laikan enimmäis-Ø: 125 mm

Enimmäiskatkaisusyvyys: 35 mm

Paino: 2,4 kg

Tekninen kuvaus

Verkojännite	240 V
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	6 m/s ²
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Erityisominaisuus	lyhyt rakenne
Tehonkulutus	1700 W
Valmistajamerkintä	CG17-125
Enimmäiskatkaisusyvyys	35 mm
Paino	2,4 kg
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Verkkotaajuus	50 Hz
Enimmäiskierrosluku	11500 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone