



## Holkkiavain, taivutettu, Avainkoko: 11mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	621341 11
GTIN	4062406750626
Tuoteluokka	62C

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu erittäin vaativaan käyttöön, erittäin tiukatoleranssiset avainkoot. Erikoisreikämuoto myös paljon ulostyöntyvien pulttien muttereille. Sama avainkoko molemmin puolin. Koko 6 ja 7 molemmin puolin kuusiokanta, alkaen koosta 8 kuusiokanta pitkässä ja 12-kanta lyhyessä haarassa. Taivutettu n. 90 – 95°.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili lyhyt sivu	12-kulmainen
Reiän Ø F	8 mm
Avainkoko	11 mm
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili pitkä sivu	6-kulma
Avaimen pituus L <sub>1</sub>	136 mm
Avaimen pituus L <sub>2</sub>	32 mm
Kulmatulkki	90 - 95 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
molemmin puolin samat avainleveydet	kyllä
Tuotetyyppi	Holkkiavain