



Holkkiavain, taivutettu, Avainkoko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	621341 12
GTIN	4062406750633
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Taottu erittäin vaativaan käyttöön, erittäin tiukatoleranssiset avainkoot. Erikoisreikämuoto myös paljon ulostyöntyvien pulttien muttereille. Sama avainkoko molemmin puolin. Koko 6 ja 7 molemmin puolin kuusiokanta, alkaen koosta 8 kuusiokanta pitkässä ja 12-kanta lyhyessä haarassa. Taivutettu n. 90 – 95°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili lyhyt sivu	12-kulmainen
Irrotusprofiili pitkä sivu	6-kulma
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Reiän Ø F	8 mm
Avaimen pituus L ₁	145 mm
Avainkoko	12 mm
Avaimen pituus L ₂	34 mm
Kulmatulkki	90 - 95 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
molemmin puolin samat avainleveydet	kyllä
Tuotetyyppi	Holkkiavain