



Holkkiavain, taivutettu, Avainkoko: 13mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 621341 13 |
| GTIN | 4062406750640 |
| Tuoteluokka | 62C |

Kuvaus

Malli:

Taottu erittäin vaativaan käyttöön, erittäin tiukatoleranssiset avainkoot. Erikoisreikämuoto myös paljon ulostyöntyvien pulttien muttereille. Sama avainkoko molemmin puolin. Koko 6 ja 7 molemmin puolin kuusiokanta, alkaen koosta 8 kuusiokanta pitkässä ja 12-kanta lyhyessä haarassa. Taivutettu n. 90 – 95°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Irrotusprofiili lyhyt sivu | 12-kulmainen |
| Avainkoko | 13 mm |
| Avaimen pituus L ₂ | 36 mm |
| Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille |
| Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain |
| Irrotusprofiili pitkä sivu | 6-kulma |
| Reiän Ø F | 9 mm |
| Avaimen pituus L ₁ | 152 mm |
| Kulmatulkki | 90 - 95 astetta |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| molemmin puolin samat avainleveydet | kyllä |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |