



Holkkiavain, taivutettu, Avainkoko: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	621341 14
GTIN	4062406750657
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Taottu erittäin vaativaan käyttöön, erittäin tiukatoleranssiset avainkoot. Erikoisreikämuoto myös paljon ulostyöntyvien pulttien muttereille. Sama avainkoko molemmin puolin. Koko 6 ja 7 molemmin puolin kuusiokanta, alkaen koosta 8 kuusiokanta pitkässä ja 12-kanta lyhyessä haarassa. Taivutettu n. 90 – 95°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili lyhyt sivu	12-kulmainen
Irrotusprofiili pitkä sivu	6-kulma
Reiän Ø F	9 mm
Avaimen pituus L ₁	160 mm
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Avaimen pituus L ₂	38 mm
Avainkoko	14 mm
Kulmatulkki	90 - 95 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

molemmin puolin samat avainleveydet

kyllä

Tuotetyyppi

Holkkiavain