



## Holkkiavain, taivutettu, Avainkoko: 24mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 621341 24     |
| GTIN         | 4062406750732 |
| Tuoteluokka  | 62C           |

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu erittäin vaativaan käyttöön, erittäin tiukatoleranssiset avainkoot. Erikoisreikämuoto myös paljon ulostyöntyvien pulttien muttereille. Sama avainkoko molemmin puolin. Koko 6 ja 7 molemmin puolin kuusiokanta, alkaen koosta 8 kuusiokanta pitkässä ja 12-kanta lyhyessä haarassa. Taivutettu n. 90 – 95°.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Reiän Ø F                     | 16 mm                       |
| Avaimen pituus L <sub>1</sub> | 248 mm                      |
| Irrotusprofiili pitkä sivu    | 6-kulma                     |
| Avainkoko                     | 24 mm                       |
| Irrotusprofiili               | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille |
| Irrotusprofiili               | 12-kulmainen holkkiavain    |
| Irrotusprofiili lyhyt sivu    | 12-kulmainen                |
| Avaimen pituus L <sub>2</sub> | 65 mm                       |
| Kulmatulkki                   | 90 - 95 astetta             |
| Raaka-aine                    | kromivanadiiniterästä       |
| Pinta                         | kromattu                    |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| molemmin puolin samat avainleveydet | kyllä       |
| Tuotetyyppi                         | Holkkiavain |