



Paineilma-suorahiomakone, kiristysholkkien Ø 6 mm pitkä, Tyyppi: 7410



Tilaustiedot

Tilausnumero	079457 7410
GTIN	015451781538
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Mini#suorahiomakone, jossa on korkeat tyhjäkäyntikierrosluvut hiljaiseen ja tehokkaaseen hiontaan. Tarkka teho ja kontrolli integroidun kierroslukusäätimen ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana à 1 × 1/4 tuuman ja 6 mm:n kiristysholkki.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	4,9 m/s ²
Enimmäisilmantarve	78 l/min
Kiristysholkkien Ø	6 mm
Kiinnityskierre	NPT
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Paino	0,65 kg
Toimintäääni	76 dB(A)
Pituus	275 mm
Enimmäiskierros-luku	27000 min ⁻¹
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma

Antoteho	250 W
Tuotetyyppi	Suorahiomakone