



SisäSORVAUSPIDIN Muoto E2, VDI 16, Reikä d2 (H7): 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319305 10
GTIN	4062406745882
Tuoteluokka	32U

Kuvaus

Etu:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Käyttö:

SisäSORVAUSPITIMELLE.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_7	34 mm
Reikä d_2 (H7)	10 mm
l_6	44 mm
Jäähdytiskanavan kierre	M5
Kiristysruuvien kierre	M6
Muoto	E
VDI-koko	VDI 16
d_6	40 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16

Tuotetyyppi

VDI-sisäsorvauspidin