

**SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 25, Reikä d2 (H7): 12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319315 12 |
| GTIN | 4062406754891 |
| Tuoteluokka | 32U |

Kuvaus**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Reikä d ₂ (H7) | 12 mm |
| l ₆ | 50 mm |
| l ₇ | 41 mm |
| Jäähdytiskanavan kierre | M8 |
| Kiristysruuvien kierre | M8 |
| Muoto | E |
| VDI-koko | VDI 25 |
| d ₆ | 58 mm |
| Värikoodi VDI-varrelle | VDI 25 |
| Tuotetyyppi | VDI-sisäSORVAUSpidin |

