

**SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 25, Reikä d2 (H7): 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319315 8
GTIN	4062406754877
Tuoteluokka	32U

Kuvaus**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_6	50 mm
Reikä d_2 (H7)	8 mm
l_7	41 mm
Jäähdetyiskanavan kierre	M8
Kiristysruuvien kierre	M6
Muoto	E
VDI-koko	VDI 25
d_6	58 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 25
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

