

**SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319330 16
GTIN	4062406755034
Tuoteluokka	32U

Kuvaus**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_6	75 mm
Reikä d_2 (H7)	16 mm
l_7	61 mm
Jäähdytyskanavan kierre	M8
Kiristysruuvien kierre	M10
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
d_6	83 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

