

**SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 50, Reikä d2 (H7): 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319335 25
GTIN	4062406755119
Tuoteluokka	32U

Kuvaus**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Reikä d ₂ (H7)	25 mm
l ₆	90 mm
l ₇	76 mm
Jäähdytyskanavan kierre	M8
Kiristysruuvien kierre	M12
Muoto	E
VDI-koko	VDI 50
d ₆	98 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

