



SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319330 40
GTIN	4062406755072
Tuoteluokka	32U

Kuvaus

Käyttö:

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Reikä d ₂ (H7)	40 mm
l ₇	76 mm
l ₆	90 mm
Jäähdytyskanavan kierre	M8
Kiristysruuvien kierre	M10
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
d ₆	83 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

