

**SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 50, Reikä d2 (H7): 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319335 40
GTIN	4062406755133
Tuoteluokka	32U

Kuvaus**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_7	76 mm
l_6	90 mm
Reikä d_2 (H7)	40 mm
Jäähdytiskanavan kierre	M8
Kiristysruuvien kierre	M12
Muoto	E
VDI-koko	VDI 50
d_6	98 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

