



## SisäSORVAUSPIDIN Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 50mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319330 50     |
| GTIN         | 4062406755416 |
| Tuoteluokka  | 32U           |

### Kuvaus

**Käyttö:**

SisäSORVAUSPITIMELLE.

**Standardi:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Tekninen kuvaus

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| $l_6$                   | 100 mm               |
| $l_7$                   | 86 mm                |
| Reikä $d_2$ (H7)        | 50 mm                |
| Jäähdytiskanavan kierre | M8                   |
| Kiristysruuvien kierre  | M12                  |
| Muoto                   | E                    |
| VDI-koko                | VDI 40               |
| $d_6$                   | 83 mm                |
| Värikoodi VDI-varrelle  | VDI 40               |
| Tuotetyyppi             | VDI-sisäSORVAUSPIDIN |

