

## HEDI

Jatkokaapelikela, kokomuovi, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 40N



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081104 40N
GTIN	4003644024124
Tuoteluokka	08B

### Kuvaus

#### Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Kompaktit ja laadukkaat täysmuoviset HEDI®-kaapelikelat, joiden kelan halkaisija on 250 mm ja joissa on ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.

- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

#### Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

### Tekninen kuvaus

iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisjännite	250 V

Kaapelin materiaali	Neopren-kumi
Kaapeliluokka	H07RN-F
IP-suojausluokka	IP 44
Kotelon materiaali	muovi
Kaapelin rakenne	3G1,5
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Pistorasioiden lukumäärä	3
Kaapelin pituus	40 m
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela