

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 900/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931005 900/6
GTIN	4062406769277
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×28G, vetolaatikat 20×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm

Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Leveys	600 mm
Hyötykorkeus	800 mm
Korkeus	900 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Paino	109 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Ovien lkm	0
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm	931035 900
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931043 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931043 125
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931043 150
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931043 250
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931043 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21