



Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, TiN-pinnoite, 1/4 tuumaa lyhyt, Torx®-profiili: TX40



Tilaustiedot

Tilausnumero	631833 TX40
GTIN	4000896037100
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat äärimmäisen suuren pitävyyden ja hankauksenkeston.

Optimoitu korroosiosuoja.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs, TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	TX40
vääntöpuolen Ø	12 mm
Profiilimitta A	6,6 mm
Pituus	28 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	TiN
Tuotetyyppi	Avainhylsy