



Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, TiN-pinnoite, 1/4 tuumaa lyhyt, Torx®-profiili: TX10



Tilaustiedot

Tilausnumero	631833 TX10
GTIN	4000896036967
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat äärimmäisen suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoitu korroosiosuoja.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs, TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	12 mm
Torx®-profiili	TX10
Pituus	28 mm
Profiilimitta A	2,7 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	TiN

Tuotetyyppi

Avainhylsy