

**Garant****Kovametallikärkinen betonipora, Ø: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	786070 9
GTIN	4062406773441
Tuoteluokka	71C

**Kuvaus****Malli:**

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

**Isku- ja vakiorakoneet** – luja kovametallinen leikkuuterä.

**Käyttö:**

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytputun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.

Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	9 mm
Ø	9 mm
Työskentelypituus	80 mm
Kokonaispituus	120 mm
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Kivipora

