

Garant**Kovametallikärkinen betonipora, Poran Ø: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	786070 6
GTIN	4062406773410
Tuoteluokka	71C

Kuvaus**Malli:**

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakioporakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Tekninen kuvaus

Kierukkaosan pituus	60 mm
Kokonaispituus	100 mm
Varren Ø	6 mm
Poran Ø	6 mm
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Kivipora

