

**Garant****Kovametallikärkinen betonipora, Poran Ø: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	786070 14
GTIN	4062406773472
Tuoteluokka	71C

**Kuvaus****Malli:**

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

**Isku- ja vakioporakoneet** – luja kovametallinen leikkuuterä.

**Käyttö:**

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.

Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	150 mm
Varren Ø	10 mm
Kierukkaosan pituus	85 mm
Poran Ø	14 mm
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Kivipora

