

**Garant****GARANT Master Mute -sisäorvauspitimen varsi värinää vaimentava, 15xD,  
Järjestelmän / varren Ø: DM/50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264938 DM/50
GTIN	4062406773649
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Varressa kovametallivahvike

**Toimituksen sisältö:**

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$  varren Ø + H + keskisiirtymä  $L_3$  leikkuupää.

Sisäorvauspitimen mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L: 861 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 5 mm

kiinnittämätön leveys S: 288 mm

suositeltu kiinnityspituus: 200 mm

Asennusruuvisarja: 269026 3

**Tekninen kuvaus**

Korkeapaineen liitäntäletku	269207
Järjestelmä	DM
Perusrungon keskisiirtymä H	5 mm
kiinnittämätön leveys S	288 mm
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208

suositeltu kiinnityspituus	200 mm
Asennusruuvisarja	269026 3
Kokonaispituus L	861 mm
Sarja	Master Mute
Sisäsorvaussyvyys enint.	15×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko