

Garant GRIDLINE

ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla, 12×20G, Rungon korkeus: 400mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972030 400
GTIN	4062406769734
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **100-prosenttisesti kokoneen ulosvedettäviin vetolaatikoihin**, differentiaalivedin, kantavuus 75 kg. Keskuslukitus haittasyliinterilukolla.

Käyttö:

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko työasemiin nro 972010 – 972015 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150 – 972185.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että yksittäisten laatikoiden etusarjojen korkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Paino	11,5 kg
Leveys G	12

Hyötykorkeus	325 mm
Syvyys	650 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	400 mm
Malli	omaa varustelua varten
Leveys	400 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko