

Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	972036 75
GTIN	4062406773830
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiiniset vetimet. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Ehdottoman tarpeellinen kaikkiin asennusvaunuihin tai siirrettäviin työpenkkeihin ja laatikostorunkoihin.

Sopii:

Kaikki ESD-rungot 16G.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja etuosa vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Etukorkeus	75 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötysyvyys G	20
Hyötykorkeus	50 mm

Hyötyleveys G	12
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	12×20G
Tuotetyppi	Laatikko