

Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	972036 125
GTIN	4062406773854
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiiniset vetimet. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Ehdottoman tarpeellinen kaikkiin asennusvaunuihin tai siirrettäviin työpenkkeihin ja laatikostorunkoihin.

Sopii:

Kaikki ESD-rungot 16G.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja etuosa vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötyleveys G	12
Hyötykorkeus	100 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötysyvyys G	20

Etukorkeus	125 mm
Hyötyleveys	300 mm
Hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	12×20G
Tuotetyppi	Laatikko