

Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	972036 200
GTIN	4062406773878
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiiniset vetimet. Vetolaatitot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Ehdottoman tarpeellinen kaikkiin asennusvaunuihin tai siirrettäviin työpenkkeihin ja laatikostorunkoihin.

Sopii:

Kaikki ESD-rungot 16G.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja etuosa vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Etukorkeus	200 mm
Hyötyleveys G	12
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötykorkeus	175 mm

Hyötisyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Hyötyleveys	300 mm
Hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Laatikko