

**Garant****ESD-työpiste, korkeussäätö Kantokyky maks. 250 kg, ESD-levy, Tyyppi: 1500/S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972017 1500/S
GTIN	4062406773915
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

ESD-työpiste, sähkötoiminen korkeussäätö. Ei-johtavassa runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tilavuusjohtava ESD-levy. Käyttöpaneeli ei ESD-johtava. Työpöytä, jossa on erotuslevy, johtava, vaaleanharmaa kuten RAL 7035, asennus riviin mahdollista.

**Pintakäsittely:**

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalatut** poikittaistuet.

**Suositus:**

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

**Huomautus:**

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja. Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

**Tekninen kuvaus**

Paino	105 kg
Suurin kantavuus	250 kg
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	720 - 1200 mm
Syvyys	750 mm

Leveys	1500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Nostonopeus	38 mm/s
Työtason pituus	1500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä