



Putkileikkuri, 3 leikkuuterää teräsputkille, putkille enintään: 2tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	815101 2
GTIN	4018754329731
Tuoteluokka	83A

Kuvaus

Malli:

Runko korkealaatuista, muottiintaottua terästä, kestävä kararuuvi ja muovikahva. **Leikkuuterät** teräsputkille laadukasta terästä, tarkasti karkaistut ja pitkäikäiset. **Ohjauksullat** erikoisterästä, kromatut.

Käyttö:

Putkien siistiin ja tarkasti suorakulmaiseen katkaisuun.

Tällä putkileikkurilla voi leikata jo paikoilleen asennettuja putkia. Räikkämäisen työskentelytavan ansiosta 120°:n liikealue riittää.

Tekninen kuvaus

Leikkuukiekon leveys	19 mm
Valmistajamerkintä	Putkileikkuri RAPID 14001+3
Leikkuukiekon Ø	25 mm
Putken ulko-Ø	1/8 – 2 tuuma
Leikkuukiekon reikä	9 mm
Ohjauksullien lukumäärä	0
Leikkuukiekkujen lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Putkileikkuri

Tarvikkeet

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken
Ø:lle enintään 35 mm

814920 35

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken
Ø:lle enintään 54 mm

814920 54

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken
Ø:lle enintään 54E mm

814920 54E