

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Pituus | 191 mm |
| Näyttötarkkuus | 0,025 N |
| Korkeus | 42 mm |
| Tarkkuus | 0,1 |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Leveys | 84 mm |
| Radiokäyttö | HID (Human Interface Device) |
| Mittausarvomuisti | 99 |
| Mittausalue | 0 - 250 N |
| Liitântä | USB-liitântä. |
| Liitântä | RS232C-liitântä. |
| Liitântä | Bluetooth-liitântä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Tuotetyyppi | Dynamometri |