



**simturn AX -kiinnityspidin, ME-kiinnitysjärjestelmä D = 5 mm, Varren Ø d /
Porauksen Ø d1: 25mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	270531 25
GTIN	2050002065055
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

4 valinnaista lastuamismesteen syöttötapaa. Helppo säätö vain kahdella ruuvilla.

Etu:

Kiinnityspitimet pyörivään käyttöön pyynnöstä.

Käyttö:

Eryteisesti pitkissä ulkonemissa tärinöiden vähentämiseen.

Tekninen kuvaus

L ₁	110 mm
Hattumutteri	279715 1
Valmistajamerkintä	AY7J
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin