



KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) D = 7 mm, Varren Ø d / Porauksen Ø d1: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270535 16
GTIN	2050002065109
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

4 valinnaista lastuamismesteen syöttötapaa. Helppo säätö vain kahdella ruuvilla.

Etu:

Kiinnityspitimet pyörivään käyttöön pyynnöstä.

Käyttö:

Erityisesti pitkissä ulkonemissa tärinöiden vähentämiseen.

Tekninen kuvaus

L ₁	75 mm
Hattumutteri	279715 2
Valmistajamerkintä	AY7Q
Sisjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin