

**KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) D = 6 mm, Varren Ø d / Porauksen Ø d1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270533 12
GTIN	2050002065062
Tuoteluokka	24U

Kuvaus**Malli:**

4 valinnaista lastuamismesteen syöttötapaa. Helppo säätö vain kahdella ruuvilla.

Etu:

ME-kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa täyden tartunnan ansiosta optimaalisen tarkkuuden ja vakauden.

Käyttö:

Eryteisesti pitkissä ulkonemissa värinöiden vähentämiseen.

Tekninen kuvaus

L ₁	70 mm
Hattumutteri	279715 2
Valmistajamerkintä	AZJ5
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin