

**KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) D = 6 mm, Varren Ø d / Porauksen Ø d1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270533 20
GTIN	2050002065086
Tuoteluokka	24U

**Kuvaus****Malli:**

4 valinnaista lastuamismesteen syöttötapaa. Helppo säätö vain kahdella ruuvilla.

**Etu:**

ME-kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa täyden tartunnan ansiosta optimaalisen tarkkuuden ja vakauden.

**Käyttö:**

Eryteisesti pitkissä ulkonemissa värinöiden vähentämiseen.

**Tekninen kuvaus**

L <sub>1</sub>	90 mm
Hattumutteri	279715 2
Valmistajamerkintä	AY7N
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin