

**simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270577 1
GTIN	2050002065864
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Säde r	0,1 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,05 mm
Ø D	4 mm
Sisäjähdytys	ei
rei'ille alkaen Ø D _{min}	1 mm
f	0,45 mm
Valmistajamerkintä	A53KCBN8
Hyötypituus	6,1 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 6,1 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu