


simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 5,2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	270583 5,2
GTIN	2050002066007
Tuoteluokka	24V

Kuvaus
Malli:

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

f	2,45 mm
Sisäjähdytys	ei
Ø D	5 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	5,2 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,26 mm
Säde r	0,2 mm
Valmistajamerkintä	AHAXCBN8
Hyötypituus	20,3 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 20,3 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu