

**simturn AX -avarrustyökalu, oikea CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 6,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270581 6,2
GTIN	2050002065970
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

f	2,95 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,31 mm
rei'ille alkaen Ø D_{\min}	6,2 mm
Säde r	0,2 mm
Sisäjähdytys	ei
Ø D	6 mm
Valmistajamerkintä	ADEWCBN8
Hyötypituus	15,2 mm
Tuotenimen määrite	$L_2 = 15,2$ mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu