



simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270579 2,7
GTIN	2050002065895
Tuoteluokka	24V

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Säde r	0,15 mm
Sisäjähdytys	ei
Ø D	4 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	2,7 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,13 mm
f	1,2 mm
Valmistajamerkintä	AKDSCBN8
Hyötypituus	10,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 10,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu