

**simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Säde r	0,2 mm
Ø D	5 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	5,2 mm
f	2,45 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,26 mm
Sisäjähdytys	ei
Valmistajamerkintä	AHH5CBN8
Hyötypituus	10,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 10,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu