

**simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 4,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

rei'ille alkaen Ø D _{min}	4,2 mm
Ø D	4 mm
Säde r	0,15 mm
f	1,95 mm
Sisäjähdytys	ei
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,21 mm
Valmistajamerkintä	AHVVCBN8
Hyötypituus	20,3 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 20,3 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu