



simturn AX -kierteitystyökalu, osaprofiili 60°, sisäpuolinen, oikea, L2 = 15,2 mm, Tyyppi: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	270649 7
GTIN	2050002067363
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Käyttö:

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.

rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$: 6,2 mm

$\varnothing D$: 6 mm

Nousu: 1 – 1,25 mm

f: 2,95 mm

t: 0,7 mm

Pistoleveys w: 0,12 mm

Tekninen kuvaus

rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
t	0,7 mm
Pistoleveys w	0,12 mm
Nousu	1 – 1,25 mm
$\varnothing D$	6 mm
S	0,55
Valmistajamerkintä	AAT9X800

Tuotenimen määrite	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu		
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		