

**SIMEK** simturnAX**simturn AX -kierteitystyökalu, osaprofiili 60°, sisäpuolinen, oikea, L2 = 15,2 mm, Tyyppi: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270649 8
GTIN	2050002067370
Tuoteluokka	24U

**Kuvaus****Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

**Käyttö:**

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.

rei'ille alkaen  $\varnothing D_{\min}$ : 6,2 mm $\varnothing D$ : 6 mm

Nousu: 1,25 – 1,5 mm

f: 2,95 mm

t: 0,84 mm

Pistoleveys w: 0,16 mm

**Tekninen kuvaus**

f	2,95 mm
rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
Pistoleveys w	0,16 mm
t	0,84 mm
Nousu	1,25 – 1,5 mm
$\varnothing D$	6 mm
S	0,75
Valmistajamerkintä	AG92X800

Tuotenimen määrite	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		