



## simturn AX Center Line -avarrustyökälu, oikea CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270525 3,7
GTIN	2050002064959
Tuoteluokka	24V

### Kuvaus

#### Malli:

Terämateriaali: CBN8

### Tekninen kuvaus

Sisäjäähdytys	ei
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Säde r	0,15 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,18 mm
Valmistajamerkintä	AJ9YCBN8
Hyötypituus	15,2 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		

märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu