

Garant**Työnnin, kuusikulmainen, metrinen $\varnothing d = 8$ mm, WC/C, Kuusikulma: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293041 3
GTIN	4062406785017
Tuoteluokka	29L

Kuvaus**Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

Sopii:

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeavrot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Tekninen kuvaus

L	7 mm
Lastuava aine	HSS
Alkureiän \varnothing	3,05 mm
Toleranssi	+0,06...+0,08 mm
Avainkoko	3 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,06 mm
profiili	Kuusikulma

L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Pinnoitus	WC/C
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		