

Garant**Työnnin, kuusikulmainen, metrinen $\varnothing d = 8$ mm, WC/C, Kuusikulma: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293041 8
GTIN	4062406785055
Tuoteluokka	29L

Kuvaus**Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöritys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

Sopii:

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeavrot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Alkureiän \varnothing	8,14 mm
L	13 mm
Toleranssi	+0,08...+0,1 mm
Avainkoko	8 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,06 mm
profiili	Kuusikulma

L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Pinnoitus	WC/C
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		