

Kankainen työkalulaukku: 1 kpl nro 692262 koko 2

Huomautus:

Laukku toimitetaan erillisenä ilman työkaluja.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Tekninen kuvaus

Osien määrä	74
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

Kankainen työkalulaukku Tyyppi 2	692262 2
Käsinepari lehmännahka Käsineen koko 10	094055 10
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2
Yleisveitsi, sinkkipainevalukahva 18 mm Kokonaispituus 160 mm	845039 160
Yleispihdit vanadiinia, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	702995 180
Vesipumppupihdit, mustatut, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 250 mm	706145 250
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 7 mm	660701 7
Sivuleikkuri, kiiltävä, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	725245 160
Viilasarja, 2K-kahva, 5 osaa, rullattavassa taskussa Hammastuksen pituus 200 mm	517419 200
Muovinen kiinnityspidin Avainten lkm 12	611500 12

Umpinainen kuulosuojain Tyyppi STEEL	097795 STEEL
Miellyttävät suojalasit Linssin sävy CLEAR	096845 CLEAR
Alumiininen vesivaaka Pituus 400 mm	467435 400
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3 mm	660701 3
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 12	610960 12
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 4 mm	660701 4
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 0	668401 0
Pienoiskaarisaha bimetalliterä, 24 hammasta Terän pituus 300 mm	580750 300
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1	668401 1
Lukkosepänvasara Paino ilman vartta 300 g	750125 300
Rullamitta nauhan pituus 5 m	462010 5
Kärkipihdit – taivutetut, sileät, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713595 200
Kuusiokoloavainsarja, taivutettu niklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627225 9
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 29 osaa Tyyppi 6	630368 6